


连接件

KVI-CP-3-SSD

产品代号: 543252

FESTO

到控制箱的通孔



技术参数

特性	值
安装类型	具有外 (内) 螺纹
产品重量	48 g
电连接	5针 插头插座 直列式插座 / 直列式插头 M9 插头
工作电压范围 DC	60 V
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-20 ... 80 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 壳体	黄铜 镀镍
材料信息, 密封	NBR
装配位置	任意