


# 多针节点 VABE-S6-1LF-C-M1-R19

产品代号: 543415

FESTO

用于VTSA和VTSA-F型阀岛.



## 技术参数

特性	值
装配位置	任意
阀位的最大数量	16 采用单电控电磁阀 8 采用双稳阀
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	+/- 10 %
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	539 g
电连接	多针插头 19 - 针 插头 符合CNOMO E03.62.530.N
材料信息, 盖	PA
材料信息, 壳体	压铸铝