


# 控制单元 FED-710

产品代号: 543443

FESTO

显示和操作单元，带 LCD 图形显示，用于连接到 PLC 系统，  
将淘汰的产品，供货至 2010.



## 技术参数

特性	值
深度	71 mm
高度	187 mm
长度	232 mm
最大的前面板厚度	5 mm
用户内存	32 Mbyte
实时钟	是
实时钟偏移	130 s / 月
颜色的数量	64 k
显示	TFT 颜色
显示特性	Touchscreen
显示尺寸	7,5"
备份电池	3 V / 270 mA 锂
工作电压范围 DC	18 ... 30 V
显示分辨率	VGA, 640x480 Pixel
额定工作电压 DC	24 V
额定工作压力时的电流消耗	1,1 A
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	5 - 85 % 非冷凝
防护等级	前面IP65, 后面IP20
环境温度	0 ... 45 °C
授权	C-Tick c UL us - Listed (OL)
产品重量	1,600 g
AUX接口	Sub-D 9 针 插头插座
打印机接口	RS232 Sub-D 15针 插头插座
PLC 接口	RS232 Sub-D 15针 插头
USB 接口	是
以太网接口	RJ45 10/100 MBd 2nd 以太网接口, 光学 10 MBd
安装类型	前面板安装
材料备注	符合 RoHS