


分支模块

MS4-A-RMV-IPM-80

产品代号: 543500

FESTO



技术参数

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
产品重量	150 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	压铸铝
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 空心螺栓	压铸铝
材料信息, 模块连接器	压铸铝
材料信息, 螺丝	钢