


控制单元 FED-1000

产品代号: 543515
将被停止供应的产品

FESTO

显示和操作单元，带 LCD 图形显示，用于连接到 PLC 系统，具有 1 个功能键

将停止供货的产品，
供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|-----------------------------------|
| 深度 | 91 mm |
| 高度 | 232 mm |
| 长度 | 287 mm |
| 最大的前面板厚度 | 5 mm |
| 用户内存 | 32 Mbyte |
| 用户LED的数量 | 1 |
| 功能键的数量 | 1 |
| 实时钟 | 是 |
| 事件列表 | 1,024 |
| 配方内存 | 32 kByte |
| 警报 | 1,024 |
| 实时钟偏移 | 130 s / 月 |
| 颜色的数量 | 64 k |
| 系统LED的数量 | 4 |
| 显示 | TFT 颜色 |
| 显示特性 | Touchscreen |
| 显示尺寸 | 10,4" |
| 备份电池 | 3 V / 270 mA 锂 |
| 工作电压范围 DC | 18 ... 30 V |
| 显示分辨率 | VGA, 640x480 Pixel |
| 额定工作电压 DC | 24 V |
| 额定工作压力时的电流消耗 | 1,2 A |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则 |
| 储藏温度 | -20 ... 70 °C |
| 相对空气湿度 | 5 - 85 % 非冷凝 |
| 防护等级 | 前面IP65, 后面IP20 |
| 环境温度 | 0 ... 45 °C |
| 授权 | c UL us - Listed (OL) RCM Mark |
| 产品重量 | 2,300 g |
| AUX接口 | Sub-D 9 针 插头插座 |
| 打印机接口 | RS232 Sub-D 15针 插头插座 |
| PC 接口 | RS232 Sub-D 15针 |

| 特性 | 值 |
|-----------|---|
| | 插头插座 |
| 编程接口 | 9,6 - 38,4 kBd |
| PLC 接口 | RS232 Sub-D 15针 插头 |
| 以太网接口 | RJ45 10/100 MBd 2nd 以太网接口, 光学 10 MBd |
| 安装类型 | 前面板安装 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 编程软件 | FED Designer 6.06 或更高版本 |
| EU以外的防爆认证 | NEC 500 Class I, Div. 2 |