


减压阀板

VABF-S3-1-R3C2-C-10

产品代号: 543531

FESTO

用于VDMA-01/02型阀岛,标准气孔样式符合15407-1,最高达10 bar.



技术参数

特性	值
宽度	26 mm
基于标准	ISO 15407-1
装配位置	任意
气动的垂直堆栈	减压阀, 用4
控制器功能	输出压力恒定 带第二排气通道
压力表选择	可行
压力调节范围MPa	0.2 ... 0.85 MPa
压力控制范围	2 ... 8.5 bar
压力调节范围 psi	29 ... 123.25 psi
输入压力 1	0.5 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	305 g
垂直堆栈型的安装	安装在气路板模块上 安装在单个底座上
压力表接口	带固定夹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 控制面板	PA
材料信息, 调节器壳体	压铸铝