



# 隔膜式空气干燥器 MS6-LDM1-1/4-P40-Z

产品代号: 543647

FESTO

降低了压力露点,带金属保护罩,气流方向: 从右到左  
注意: 为确保设备的长期可靠运行,压缩空气必须用0.01  
μm的微过滤器进行预过滤(残留微粒 < 0.1 μm, 残余油污含量 < 0.1  
mg/立方米)!



## 技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	膜片式干燥器
工作压力	3 ... 12.5 bar
标准额定流量	400 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:4:2]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
压力露点的降低	20 K
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-20 ... 60 °C
输出空气的纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:3:2]
介质温度	2 ... 50 °C
环境温度	2 ... 50 °C
产品重量	1.3 kg
安装类型	可选 线路安装 带附件
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	锻造铝合金