



膜片式干燥器

MS6N-LDM1-1/2-P20

产品代号: 543656

FESTO

降低了压力露点,带金属保护罩,气流方向: 从左到右
注意: 为确保设备的长期可靠运行,压缩空气必须用0.01
µm的微过滤器进行预过滤(残留微粒 < 0.1 µm, 残余油污含量 < 0.1
mg/立方米)!



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸 | 6 |
| 系列 | MS |
| 装配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 设计结构 | 膜片式干燥器 |
| 工作压力 | 3 ... 12.5 bar |
| 标准额定流量 | 200 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:4:2] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 不可使用经过润滑的压缩空气 |
| 压力露点的降低 | 20 K |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储藏温度 | -20 ... 60 °C |
| 食品安全 | 参见补充材料信息 |
| 输出空气的纯净度 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:3:2] |
| 介质温度 | 2 ... 50 °C |
| 环境温度 | 2 ... 50 °C |
| 产品重量 | 1.05 kg |
| 安装类型 | 线路安装 带附件 可选 |
| 气动连接, 气口 1 | 1/2 NPT |
| 气动连接, 气口 2 | 1/2 NPT |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 压铸铝 |
| 材料信息, 碗 | 锻造铝合金 |