

# 止动气缸 DFST-63-30-Y4-A


产品代号: 543744  
将被停止供应的产品

FESTO

带弹簧, 可调的前端液压缓冲。

将停止供货的产品,

供货至2020。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
行程	30 mm
活塞直径	63 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	垂直
工作模式	单作用 拉的动作
设计结构	带摆杆夹紧装置的活塞杆
位置检测	用于接近式传感器
对拨杆位置的检测	用于电感式传感器
派生型	单端活塞杆
防止扭转/导向	导向杆
工作压力	2 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
环境温度	5 ... 60 °C
冲击力	5,000 N
产品重量	3,500 g
安装类型	带通孔
气动连接	G1/8
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
材料信息, 盖	压铸铝
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金
材料信息, 活塞杆	高合金钢, 耐腐蚀