



信号转换器

SVE4-US-R-HM8-2P-M8

产品代号: 544217

FESTO

用于将传感器的模拟量输出信号转换成切换点



技术参数

特性	值
授权	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
UL 环境温度	-20 ... 60 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
材料备注	符合 RoHS
信号范围	0 - 10 V +/-0,3 V
环境温度	-20 ... 70 °C
开关输出	2xPNP
开关功能	自由编程
切换元件功能	可切换
短路强度	脉冲调制
过载承受能力	已可供应
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 接口技术	M8x1, A-编码, 符合 EN 61076-2-104
电气接口 1, 针脚/线的数量	4
电气接口 1, 安装方式	螺丝锁定
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 接口技术	M8x1, A-编码, 符合 EN 61076-2-104
电气接口 2, 针脚/线的数量	4
电气接口 2, 安装方式	螺丝锁定
产品重量	19 g
材料信息, 壳体	ABS
设定选项	Teach-In
防护等级	IP65
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L