


电缆插座

NECU-M8G4

产品代号: 544392

FESTO



技术参数

特性	值
许用的电缆直径	3.5 ... 5 mm
基于标准	EN 61984
装配位置	任意
连接频率	500
工作电压范围 AC	0 ... 30 V
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
电泳强度	0.8 kV
许用的电流负载	3 A
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-40 ... 80 °C
防护等级	IP67
环境温度	-40 ... 80 °C
最大旋紧扭矩旋塞	0.3 Nm
产品重量	9.5 g
端子截面	0.14 ... 0.5 mm ²
电连接	直列式插头插座 M8x1 4针
安装类型	带滚花螺母
壳体颜色	黑色
锁紧螺母的材料信息	黄铜 镀镍
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	CuZn, 镀镍 PBT
卷曲接头的材料信息	黄铜 镀金