

转接件

NPFA-A-P18-G14-F

产品代号: 545922

FESTO

用于VUVB 电磁阀.



技术参数

特性	值
容器尺寸	10
工作压力	0.9 ... 8 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	20 g
凸缘螺丝的材料信息	锻造铝合金
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
材料信息, 封堵头	加强型 PA
材料信息, O型圈	NBR
材料信息, 隔离部件	钢