



真空安全阀 ISV-M10

产品代号: 545998

FESTO

在一组吸盘中有一个或几个没有吸住工件的情况下，
用于维持真空度。



技术参数

| 特性 | 值 |
|--|------------------------------|
| 尺寸 | M10 |
| 喷射器脉冲适用性 | ≤ 0.8 MPa |
| 喷射器脉冲适宜性 | ≤ 8 bar |
| 装配位置 | 任意 |
| 工作压力 MPa | -95 ... 0 kPa |
| 工作压力 | -0.95 ... 0 bar |
| -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi) 时所需的抽吸速率 | 2 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 18 g |
| 安装类型 | 具有螺纹的 |
| 气动连接, 气口 1 | M10 |
| 气动连接, 气口 2 | M10 |
| 材料信息, 弹簧 | 高合金钢 |
| 材料信息, 过滤器 | 烧结铜 |
| 材料信息, 壳体 | 锻造铝合金 |
| 材料信息, 浮子 | POM |