



电磁阀

MFHB-3-3/4

产品代号: 546062
 将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
 供货至2018。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	3/2 常闭, 单电控
驱动类型	电气的
宽度	39 mm
标准额定流量	5,340 l/min
工作压力	1 ... 8 bar
设计结构	提动阀座
复位类型	机械弹簧
防护等级	IP65
额定尺寸	17 mm
装配位置	任意
手控装置	位置锁定
先导类型	由先导控制
切换时间, 关闭	60 ms
切换时间, 打开	90 ms
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-5 ... 40 °C
产品重量	930 g
电连接	通过 F 线圈, 必须另行订购
安装类型	可选 在PR气路板上 带通孔
先导气口 12	G1/4
气动连接, 气口 1	G3/4
气动连接, 气口 2	G3/4
气动连接, 气口 3	G3/4
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	铝 阳极氧化处理