



电磁阀

MFHB-2-1/4-B

产品代号: 546064

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	2/2 常闭, 单电控
驱动类型	电气的
标准额定流量	600 l/min
工作压力	2 ... 8 bar
设计结构	提动阀座
复位类型	机械弹簧
防护等级	IP65
额定尺寸	7 mm
装配位置	任意
手控装置	位置锁定
切换时间, 关闭	23 ms
切换时间, 打开	12 ms
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-5 ... 40 °C
产品重量	575 g
先导排气口84	M5
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	铝 阳极氧化处理