


分气块 FCK-3-PK-4-N

产品代号: 546066

FESTO

金属结构.



技术参数

特性	值
额定尺寸	3 mm
装配位置	任意
整个温度范围内的工作压力	0 ... 10 bar
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	10 g
气动连接, 气口 1	用于倒钩式接头, 内径 4mm, 带螺母
气动连接, 气口 2	用于倒钩式接头, 内径 3mm, 带螺母
材料信息, 壳体	锻造铝合金