



# 基本阀

## LFMA-D-MIDI-A-U

产品代号: 546446  
传统型 - 不用于新项目

FESTO

不带具螺口的连接板过滤滤芯 0.01  $\mu\text{m}$ , 带金属防护罩  
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,  
可以找到最新的替代产品



### 技术参数

特性	值
系列	D
尺寸	Midi型
设计结构	纤维过滤器
过滤等级	0.01 $\mu\text{m}$
冷凝水排放	全自动
工作压力	21 ... 180 Psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
进出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:7:2] 惰性气体
过滤器功效	99.9999 %
杯罩保护	金属保护罩
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	33.8 ... 140 °F
环境温度	14 ... 140 °F
残渣油的成分	0.00000027 oz/yd3
安装类型	线路安装 带附件 可选
装配位置	垂直 +/- 5°
材料信息, 壳体	牙铸锌
材料信息, 过滤器	硼硅酸盐纤维
材料信息, 碗	PC
材料备注	符合 RoHS
产品重量	22.75 oz