



基本阀 LR-D-7-MAXI

产品代号: 546465
传统型 - 不用于新项目

不带螺纹连接板。

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
驱动器锁	旋转手柄，带锁定
装配位置	任意
设计结构	先导控制的活塞式减压阀
控制器功能	输出压力恒定 带第二排气通道
压力表	准备用于 G1/4
工作压力	0 ... 240 Psi
压力控制范围	6.9 ... 105 Psi
最大压力迟滞	6 Psi
标准额定流量	374.5 cfm
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出空气的纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
介质温度	14 ... 140 °F
环境温度	14 ... 140 °F
产品重量	38.5 oz
安装类型	前面板安装 线路安装 带附件
材料备注	符合 RoHS
材料信息，密封	NBR
材料信息，壳体	牙铸锌