


# 转接件

## AD-G1-1NPT-I

产品代号: 546546

FESTO

一头带内螺纹,另一头带外螺纹.



### 技术参数

| 特性             | 值                 |
|----------------|-------------------|
| 额定尺寸           | 21.4 mm           |
| 整个温度范围内的工作压力   | -0.95 ... 10 bar  |
| 耐腐蚀等级 CRC      | 1 – 低腐蚀影响         |
| PWIS 符合性       | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度           | -10 ... 60 °C     |
| 最大的紧固扭矩, 气接口 1 | 90 Nm             |
| 最大的紧固扭矩, 气接口 2 | 35 Nm             |
| 产品重量           | 212.68 g          |
| 气动连接, 气口 1     | 阳螺纹 G1            |
| 气动连接, 气口 2     | 内螺纹 1 NPT         |
| 材料备注           | 符合 RoHS           |
| 材料信息, 密封       | PVC               |
| 材料信息, 壳体       | 钢, 镀锌             |