

## 塑料气管

### PUN-1/2X3/32-U-GE-100


产品代号: 546655

FESTO

标准外径的气管，适合于QS 和 QB 快插接头。

该产品只可从Festo USA订购

Old part no. 13028551



## 技术参数

| 特性         | 值               |
|------------|-----------------|
| 外径, 英寸     | 1/2             |
| 内径, 英寸     | 21/64           |
| 最小弯曲半径     | 1.1 "           |
| 和温度相关的工作压力 | -14 ... 150 Psi |
| 工作介质       | 过滤压缩空气<br>真空    |
| 环境温度       | -68 ... 140 °F  |
| 产品质量视长度而定  | 0.938 oz/ft     |
| 颜色         | 黄色              |
| 肖氏硬度       | A 98 +/-3       |
| 材料备注       | 不含有黄铜和PTFE      |
| 气管的材料信息    | TPE-U(PU)       |