


底座

VMPA1-AP-4-1-EMS-8

产品代号: 546802

FESTO

用于MPA-S型阀岛。



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|-------------------|
| 宽度 | 42 mm |
| 长度 | 107.3 mm |
| 宽度尺寸 | 10.5 mm |
| 阀位的最大数量 | 4 |
| 工作压力 MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 工作压力 | -0.9 ... 10 bar |
| 先导压力MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| 先导压力 | 3 ... 8 bar |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 产品重量 | 210 g |
| 气动连接, 气口 2 | M7 |
| 气动连接, 气口 4 | M7 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 连接板 | 压铸铝 |