


# 底座

## VMPA2-AP-2-1-EMS-4

产品代号: 546803

FESTO

用于MPA-S型阀岛。



### 技术参数

特性	值
宽度	42 mm
长度	107.3 mm
宽度尺寸	21 mm
阀位的最大数量	2
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
先导压力MPa	0.3 ... 0.8 MPa
先导压力	3 ... 8 bar
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	210 g
气动连接, 气口 2	G1/8
气动连接, 气口 4	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	压铸铝