

转接件

NEFC-M12G5-0.3-U1G5

产品代号: 547432

FESTO



技术参数

特性	值
安装类型	具有螺纹的
电连接	5针 M12x1 插头
电缆长度	0.3 m
电缆结构	4x0,34
防护等级	IP20
环境温度	-5 ... 50 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	PUR
材料信息, 壳体	ABS
材料信息, 电气触片	黄铜, 镀金