



# 阀片式真空发生器 VN-10-H

产品代号: 547697

FESTO

用于VN 真空发生器, 高真空度。



## 技术参数

特性	值
额定尺寸, 拉瓦尔喷管	0.95 mm
装配位置	任意
排放器特性	标准 高真空
工作压力	1 ... 8 bar
最大真空度时的工作压力	3.5 bar
最大真空度	93 %
额定工作气压	6 bar
关于大气的最大吸气流量	21.8 l/min
标称工作压力下供气时间	1.02 s
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 ... 60 °C
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	1.65 g
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 接收器喷嘴	POM
材料信息, 发射器喷嘴	锻造铝合金