

# T形接头 NPFB-T-3M5-MFF

产品代号: 547751


FESTO

用于连接硬管

在使用R螺纹和G螺纹锁头时，

螺纹密封带或是液态密封胶都可用来当作额外的密封材料

。在密封G螺纹锁头时，可使用软铝轴向密封圈AL 99.5。



## 技术参数

| 特性         | 值                           |
|------------|-----------------------------|
| 螺纹接头的材料信息  | 黄铜<br>镀镍                    |
| 容器尺寸       | 10                          |
| 工作压力       | -0.95 ... 40 bar            |
| 工作介质       | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| 耐腐蚀等级 CRC  | 1                           |
| 环境温度       | -20 ... 150 °C              |
| 产品重量       | 8 g                         |
| 气动连接, 气口 1 | M5                          |
| 材料备注       | 符合 RoHS                     |