


T形接头

NPFB-T-2R12-G12-MMF

产品代号: 547778

FESTO

用于连接硬管
在使用R螺纹和G螺纹接头时，
螺纹密封带或是液态密封胶都可用来当作额外的密封材料。
在密封G螺纹接头时，可使用软铝轴向密封圈AL 99.5。



技术参数

特性	值
螺纹接头的材料信息	黄铜 镀镍
容器尺寸	10
工作压力	-0.95 ... 40 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	-20 ... 150 °C
产品重量	117 g
气动连接, 气口 1	R1/2
气动连接, 气口 2	G1/2
材料备注	符合 RoHS