

连接电缆

SBOA-K20CP-WS

产品代号: 548823

FESTO

用于 SBOI-Q-... 和 SBOC-Q-... 紧凑型成像系统



技术参数

特性	值
装配位置	任意
电缆属性	适合于拖链
工作电压范围 DC	<= 60 V
防护等级	IP65 IP67 to IEC 60529
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 80 °C
环境温度	-20 ... 80 °C
电连接	直角式插头 / 直列式插座
电缆结构	2x0,24+2x0,34+0,49
电缆直径	5.5 mm
电缆长度	2 m
安装类型	带套筒螺母
电缆外套颜色	淡灰色
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	黄铜 PUR 镀镍
电缆护套的材料信息	PUR
卷曲接头的材料信息	黄铜 / 黄铜 镀金