


电接口

VABE-S6-1LF-C-A4-E

产品代号: 549042

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
现场总线接口	插座 M12x1/4-针 插头, M12x, 4针
电磁线圈的最大数量	4
符合驱动器标准的从孔器数量	1
最大输出口数量	4
最大输入口数量	4
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	+/- 10 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-20 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 90 %
防护等级	IP65
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	850 g
电连接	现场总线 通过CPX
编址范围	1 ... 31 (0) 通过AS-I编址设备进行调整
电绝缘, 总线接口	光电耦合器
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR PUR
材料信息, 壳体	压铸铝 PA