


累加计数器 CCES-P-C8-E

产品代号: 549403

FESTO



技术参数

特性	值
设计结构	带电池的电子式累加
复位类型	按钮或电信号触发
显示	8-数字
最高计数率	7.5 kHz
被削弱的最高计数率	30 Hz
最小脉冲长度, 驱动单元	15 ms
最小脉冲长度, 回复	15 ms
阈值上线 DC	5 ... 30 V
电源	锂离子电池
阈值下线 DC	< 0.7 V
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 50 °C
产品重量	30 g
设置时钟脉冲输入	负沿 30 Hz
时钟脉冲输入(输入)	可编程
安装类型	前面板安装
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PC