


步进马达

EMMS-ST-87-S-SE

产品代号: 549417

FESTO

不带齿轮变速系统, 不带制动.



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|---------------------|
| 步进器角度(全步) | 1.8 deg |
| 步进马达的角度公差 | ±5% |
| 转子位置传感器 | 光学编码器 |
| 绝缘防护等级 | B |
| 额定电压 DC | 48 V |
| 额定电机电流 | 9.5 A |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则 |
| 储藏温度 | -20 ... 70 °C |
| 相对空气湿度 | 45 - 80 % |
| 防护等级 | IP54 |
| 环境温度 | -10 ... 50 °C |
| 授权 | C-Tick |
| 断电时总的转动惯量 | 1 kgcm ² |
| 刹车保持扭矩 | 2 Nm |
| 马达保持扭矩 | 2.5 Nm |
| 转子的重力惯性力矩 | 1 kgcm ² |
| 许用的轴向驱动轴负载 | 65 N |
| 许用的径向轴负载 | 200 N |
| 产品重量 | 2,100 g |
| 电接头系统 | 插头 |