


电磁阀 VOVG

产品代号: 549438

FESTO



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
阀功能	3/2 常闭, 单稳态 3/2 常开, 单电控 5/2 单电控
驱动类型	电气的
宽度	10 mm 12 mm
标准额定流量	180 ... 200 l/min
工作压力 MPa	-0.09 ... 0.8 MPa
工作压力	-0.9 ... 8 bar -13.05 ... 116 psi
设计结构	活塞滑块
复位类型	空气弹簧
防护等级	IP40
额定尺寸	2.1 mm
密封原则	软性
装配位置	任意
先导类型	由先导控制
流动方向	不可逆
重叠	正重叠
先导压力MPa	0.3 ... 0.8 MPa
先导压力	3 ... 8 bar 43.5 ... 116 psi
许用压力波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-5 ... 50 °C
声压等级	95 dB(A)
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 ... 50 °C
电连接	2针 插头
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	FPM HNBR NBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金
材料信息, 螺丝	钢 经过电镀