



# 球阀驱动单元 VZPR-BPD-22-R3R

产品代号: 550336

FESTO

包含气动 DAPS摆动驱动器, 组合了一个 2/2 VAPB 球阀 ( 不锈钢 )



## 技术参数

特性	值
设计结构	2-换向球阀 摆动驱动器
驱动类型	电气的 气动
装配位置	任意
安装类型	线路安装
过程阀接口	Rp3
切换位置指示器	槽的方向 = 流动方向
额定直径 DN	80
工作压力	5 ... 8.4 bar
工作压力, 球阀驱动	1 ... 8.4 bar
过程阀的额定压力	63
介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] 惰性气体 水 中性流体
介质温度	-10 ... 200 °C
环境温度	-20 ... 80 °C
材料备注	含有PWIS 物质
食品行业应用许可	否
产品重量	18,100 g
耐腐蚀等级 CRC	3