

# 塑料气管

## PEN-10X1,5-GE

产品代号: 551483

FESTO

标准外径的气管，用于QS插头，聚乙烯材料（不可用于食品行业）



### 技术参数

| 特性          | 值  |
|-------------|--|
| 外径          | 10 mm  |
| 与流量相关的弯曲半径  | 40 mm  |
| 内径          | 7 mm   |
| 最小弯曲半径      | 23.5 mm  |
| 气管特性        | Suitable for energy chains                               |
| 随温度变化的工作压力  | -0.095 ... 1 MPa   |
| 和温度相关的工作压力  | -0.95 ... 10 bar   |
| 随温度变化的工作压力  | -13.775 ... 145 psi                                      |
| 有关操作压力的注意事项 | 水：最大 0.6 MPa，0 - 50 °C 时                                 |
| 授权          | TÜV  |
| 认证签发部门      | B 013277 0506 00   |
| 工作介质        | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7::-:]<br>水（液态，无冰）                 |
| PWIS 符合性    | VDMA24364-B2-L   |
| 干净等级        | 该产品是一个静态对象，在按规定使用时，不能主动产生颗粒物。<br>在净室环境中使用前，清洁产品并且确保正确安装。 |
| 环境温度        | -30 ... 60 °C  |
| 产品质量视长度而定   | 0.03766 kg/m   |
| 气动连接        | 用于快插接头外径 10 mm   |
| 颜色          | 黄色   |
| 肖氏硬度        | D 52 +/-3  |
| 材料备注        | 符合 RoHS  |
| 材料信息，气管     | PE   |