


# 插头

## FBS-RJ45-PP-GS

产品代号: 552000

FESTO



### 技术参数

特性	值
宽度	30 mm
高度	72 mm
长度	22 mm
产品重量	60 g
总线接口的相关要点	PROFINET
以太网电缆规格	型号: CAT 5 单芯直径: 最大1.6 mm 0.13 - 0.36 mm <sup>2</sup> , 7 导线 0.13 - 0.36 mm <sup>2</sup> , 1 导线
直接和间接接触保护	具有安全断开功能的保护性超低电压(PELV)
许用的电缆直径	5 ... 8 mm
防护等级	IP65 IP67 to IEC 60529
环境温度	-40 ... 70 °C
储藏温度	-40 ... 70 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
材料信息, 壳体	牙铸锌 镀镍
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 电气触片	铜合金 镀镍和镀金