


总线节点 CPX-FB38

产品代号: 552046
将被停止供应的产品

用于模块化电气终端 CPX。

FESTO



技术参数

特性	值
外形尺寸W x L x H	(包括互连模块) 50 mm x 107 mm x 50 mm
现场总线接口	2x 插座, M12x1, 4针, D-编码
特殊驱动器的诊断模块	- 通道和模块级的诊断 - 模块的低电压 - 诊断内存
可以进行配置	XML 文件
参数配置	- 诊断表现 - 故障保护反应 - 通道的强制 - 信号设置 - 系统参数
附加功能	系统状态可以通过过程数据来表示 操作单元的其他诊断接口
控制元件	DIL 开关
波特率	100 MBit/s
工作电压范围 DC	18 ... 30 V
标准工作电压时的内部电流消耗	Typ. 100 mA
额定工作电压 DC	24 V
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
储藏温度	-20 ... 70 °C
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	125 g
用于输出的最大地址容量	64 Byte
用于输入的最大地址容量	64 Byte
协议	EtherCAT
特殊总线的LED显示	出错: 通讯故障 L/A1: 网络可用, 端口 1 L/A2: 网络可用, 端口 2 Run: 通讯状态
特殊产品的LED显示	M: 修改, 参数设置 PL: 负载电源 PS: 电子部件的电源, 传感器电源 SF: 系统错误
材料信息, 壳体	PA-加强