



消声器 UOS-1

产品代号: 552252

FESTO

适用于连接MS6-SV压力排气阀(安全阀)



技术参数

特性	值
柱头螺栓上的密封件类型	无密封
装配位置	任意
设计结构	开放式消声器
工作压力 MPa	0 ... 1 MPa
工作压力	0 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压等级	75 dB(A)
环境温度	-10 ... 50 °C
安装类型	具有外 (内) 螺纹
产品重量	200 g
气动连接	G1
材料信息, 消声器插件	PE
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	POM
材料信息, 轴套	锻造铝合金