

电磁阀

NVF3-MOH-5/2-K..+MSFW-230

产品代号: 552428



传统型 - 不用于新项目

具有符合VDI/VDI 3845 的NAMUR 孔型,带电磁线圈和插座。

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,

可以找到最新的替代产品

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	5/2 单电控
驱动类型	电气的
宽度	53 mm
标准额定流量	900 l/min
工作压力	2 ... 10 bar
设计结构	活塞滑块
复位类型	机械弹簧
授权	c UL us - Recognized (OL)
防护等级	IP65 to IEC 60529
额定尺寸	7 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
符合标准	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
手控装置	位置锁定
先导类型	由先导控制
流动方向	不可逆
先导压力	2 ... 10 bar
b 值	0.33
C 值	3 l/sbar
切换时间, 关闭	38 ms
切换时间, 打开	13 ms
线圈的特性参数	230 V AC: 50/60 Hz, 提起功耗 9 VA, 保持功耗 7 VA
允许的频率波动	+/- 10 %
许用压力波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	3 - 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
介质温度	-10 ... 60 °C
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
环境温度	-5 ... 40 °C
产品重量	335 g
安装类型	在底座上
排气接口	内置的
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
气动连接, 气口 3	G1/4
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝