


# 塑料气管

## PAN-V0-4X0.75-BL

产品代号: 552439

FESTO

阻燃剂



### 技术参数

特性	值
外径	6 mm
针对插入式接头的外径	4 mm
与流量相关的弯曲半径	20 mm
内径	2.6 mm
最小弯曲半径	5 mm
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 12 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水 矿物油
环境温度	-30 ... 90 °C
产品质量视长度而定	0.037 kg/m
颜色	蓝色
肖氏硬度	A 68 +/-3 D 53 +/-3
材料备注	符合 RoHS
气管的材料信息	聚酰胺 12 PVC-P