

# 光纤电缆

## SOOC-DS-P-M4-2-R15

产品代号: 552805

FESTO

适合于SOE4 光纤单元



### 技术参数

特性	值
材料备注	符合 RoHS
测量方式	漫反射式传感器
物体的最小直径	0.1 mm
光纤电缆 – 特性	精确度
工作范围	65 mm
环境温度	-55 ... 70 °C
规格, 头部	M4
光纤电缆长度	2 m
最小弯曲半径	15 mm
最大紧固扭矩	2 Nm
外径	1 mm
材料信息, 壳体	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 光纤	PE
防护等级	IP66
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III