

# 光纤电缆

## SOOC-DS-M6-1-R25

产品代号: 552838

FESTO

适合于SOE4 光纤单元



### 技术参数

特性	值
材料备注	符合 RoHS
测量方式	漫反射式传感器
物体的最小直径	0.1 mm
光纤电缆 - 特性	标准
工作范围	140 mm
环境温度	-55 ... 70 °C
规格, 头部	M6
光纤电缆长度	1 m
最小弯曲半径	25 mm
最大紧固扭矩	3 Nm
外径	2.2 mm
材料信息, 壳体	铜合金 PVC 镀镍
材料信息, 光纤	PE
防护等级	IP66
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III