

光纤电缆

SOOC-DS-C-M4-2-R15

产品代号: 552842

FESTO

适合于SOE4 光纤单元



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------|-----------------|
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 测量方式 | 漫反射式传感器 |
| 物体的最小直径 | 0.1 mm |
| 光纤电缆 - 特性 | 同轴 |
| 工作范围 | 75 mm |
| 环境温度 | -55 ... 70 °C |
| 规格, 头部 | M4 |
| 光纤电缆长度 | 2 m |
| 最小弯曲半径 | 15 mm |
| 最大紧固扭矩 | 2 Nm |
| 外径 | 1.25 mm |
| 材料信息, 壳体 | 镀镍黄铜 |
| 材料信息, 光纤 | PE |
| 防护等级 | IP66 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |