


# 精细过滤器

## MS9-LFM-3/4-AUV-HF-DA

产品代号: 552974

FESTO

0.01 μm 过滤器, 金属保护罩, 大流量, 全自动冷凝水排放, 带差压指示器, 气流方向从左到右。



### 技术参数

特性	值
系列	MS
尺寸	9
设计结构	纤维过滤器
过滤等级	0.01 μm
冷凝水排放	全自动 手控装置, 按钮方式
工作压力	2 ... 12 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4]
输出空气的纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:7:2]
空气质量等级的最高标准流量	7,800 l/min
空气质量等级的最低标准流量	390 l/min
过滤器功效	99.9999 %
冷凝物最大容积	225 ml
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	5 ... 60 °C
环境温度	5 ... 60 °C
储藏温度	-10 ... 60 °C
残渣油的成分	0.01 mg/m <sup>3</sup>
差压显示	视觉指示器
安装类型	线路安装 带附件 可选
装配位置	垂直 +/- 5°
气动连接, 气口 1	G3/4
气动连接, 气口 2	G3/4
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 盖子	PA
材料信息, 过滤器	硼硅酸盐纤维
材料信息, 碗	锻造铝合金
材料信息, 屏幕	PA
材料信息, 密封	NBR
产品重量	2,500 g