


活性炭过滤器 MS9-LFX-1-U

产品代号: 553032

FESTO

金属保护罩, 气流方向: 从左到右.



技术参数

特性	值
尺寸	9
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	活性炭过滤器
工作压力	0 ... 20 bar
空气质量等级的最高标准流量	6,500 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:4:2]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
进出口的空气纯净度	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
介质温度	5 ... 30 °C
残渣油的成分	0.003 mg/m3
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	2,000 g
安装类型	线路安装 带附件 可选
气动连接, 气口 1	G1
气动连接, 气口 2	G1
材料信息, 盖子	PA
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 过滤器	活性炭
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 碗	锻造铝合金
材料信息, 屏幕	PA