


连接电缆

MHJ9-KMH-0,5-MF

产品代号: 553121

FESTO



技术参数

特性	值
授权	RCM Mark
附加功能	电火花抑制电路 通过能源恢复降低保持电流 安全关闭
安装类型	带通孔 带高帽式导轨 可选
装配位置	任意
产品重量	40 g
电连接	2针 / 2-针 / 4 导线 直列式插座 / 直列式插座 / 电缆
工作电压范围 DC	12 ... 53 V
极性容错保护	用于工作电压
操作说明	电源必须能确保至少提供1.7 A电流而不会产生电压降
功耗方面的信息	低-电流相位2.0 W,高-电流相位7.0 W, 每通道
持续通电率	100 % 遵守操作电磁阀的注意事项
触发器信号范围DC	3 ... 30 V
馈线电流注意事项	线性上升 0.09 - 0.44 mA触发信号为3 - 15 V 0.44-15.44 mA触发信号为15-30 V
输入电阻	34 kOhm
电缆长度	0.5 m
电缆属性	用于静态应用
防护等级	IP40
环境温度	-5 ... 50 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	PVC
材料信息, 壳体	POM