

波纹管组件 DADB-V6-40-S176-250

产品代号: 553297

FESTO

针对标准气缸，符合 ISO 15552



技术参数

特性	值
外径	46 mm
尺寸	40
行程范围	176 ... 250 mm
活塞杆前端附件	72 mm
设计	圆形
装配位置	任意
设计结构	波纹管组件 采用管式排气
耐腐蚀等级 CRC	3 - 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
对介质的阻力	灰尘 碎屑 油 油脂 气体管路
防护等级	IP54
环境温度	-10 ... 80 °C
产品重量	85 g
安装类型	套上 带螺纹销
气动连接	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息，转接元件	PA-加强
材料信息，密封	NBR
材料信息，波纹管	NBR
材料信息，螺纹销	高合金钢, 耐腐蚀