

波纹管组件 DADB-S1-16-S51-100

产品代号: 553401

FESTO

针对标准气缸，符合 ISO 6432



技术参数

特性	值
外径	22 mm
尺寸	16
行程范围	51 ... 100 mm
活塞杆前端附件	34 mm
设计	圆形
装配位置	任意
设计结构	波纹管组件 采用管式排气
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F5a
对介质的阻力	灰尘 碎屑 油 油脂 气体管路
环境温度	-10 ... 80 °C
产品重量	9 g
安装类型	带螺纹销 具有内 (阴) 螺纹
气动连接	M5
材料备注	符合 RoHS
材料信息，转接元件	PA-加强
材料信息，密封	NBR
材料信息，波纹管	NBR
材料信息，螺纹销	高合金钢, 耐腐蚀