



叉形遮光板 SOOF-M-FL-SM-C120-N

产品代号: 553560

FESTO

稳固的金属壳体。



技术参数

特性	值
授权	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
材料备注	不含有黄铜和PTFE 含有PWIS 物质 符合 RoHS
测定变量	位置
测量原则	光电元件
测量方式	叉形光障
光的类型	减小系数
物体的最小直径	2 mm
环境温度	-10 ... 60 °C
重复精度	0.06 mm
开关输出	NPN
切换元件功能	可切换
迟滞	<= 0.25 mm
最大切换频率	2,000 Hz
最大输出电流	200 mA
短路强度	脉冲调制
工作电压范围 DC	10 ... 35 V
残余纹波	± 5 %
无效电流	45 mA
极性容错保护	用于工作电源接口
电连接	3针 M8x1 插头
尺寸	U形夹 120x60 mm
叉的间隙	120 mm
产品重量	260 g
材料信息, 壳体	牙铸锌 经过喷涂
工作状态显示	黄色 LED
设定选项	电位计
防护等级	IP67
绝缘电压	50 V
电泳强度	0.8 kV
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
污染等级	3