


# 塑料气管 PUN

产品代号: 553573

FESTO

请注意最小订货数量。



典型系列

## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
外径	3 ... 16 mm
内径	2 ... 11 mm
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 30 bar
授权	TÜV
认证签发部门	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-35 ... 60 °C
颜色	蓝色 棕色 黄色 绿色 中性 减小系数 黑色 银 半透明蓝色 半透明黄 半透明绿色 半透明红色 半透明黑色 白色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气管	TPE-U(PU)