

# 塑料气管

## PAN

产品代号: 553610

FESTO

请注意最小订货数量。



典型表现

## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
外径	4 ... 16 mm
内径	2.5 ... 12 mm
符合标准	DIN 73378-PA12-PHL
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 35 bar
授权	TÜV
认证签发部门	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 矿物油
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-60 ... 100 °C
颜色	蓝色 棕色 黄色 绿色 中性 减小系数 黑色 银 白色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气管	聚酰胺 12 TPE-A