


# 塑料气管 PEN

产品代号: 553769

FESTO

请注意最小订货数量。



典型系列

## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
外径	4 ... 16 mm
内径	2.7 ... 10.8 mm
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
授权	TÜV
认证签发部门	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水，按照生产商的声明，参见 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
干净等级	该产品是一个静态对象，在按规定使用时，不能主动产生颗粒物。 在净室环境中使用前，清洁产品并且确保正确安装。
环境温度	-30 ... 60 °C
颜色	蓝色 黄色 绿色 中性 减小系数 黑色 银 白色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息，气管	PE